


Pljosnati cilindar EZH-1,5/6,5-10

Broj artikla: 13009

FESTO

osigurano od zakretanja



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	10 mm
Prečnik klipa	3 mm ekvivalentni prečnik
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Konstruktivna struktura	Klip pravougaona klipnjača
Prepoznavanje pozicije	bez
Osiguranje od zakretanja / vodenje	pravougaona klipnjača
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,6 MPa
Pogonski pritisak	3 ... 6 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	3,8 N
Teoretska minimalna opružna povratna sila	1 N
Teoretska maksimalna opružna povratna sila	1,7 N
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	sa poprečnim otvorom
Pneumatski priključak	Nasadni priključak PK-3
Material cover	Aluminijum
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum
Material piston rod	PA ojačan