


# Ploča adaptera VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Broj artikla: 1302090

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2026. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	60 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maksimalni broj elektromagnetnih kalema	26
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	2.600 g
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 3	G1
Pneumatski priključak 5	G1
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material plate	Aluminijumska legura za kovanje
Material screws	Čelik pocinkovano