

# Utični priključak QSM-M3-5/32-I-U-M

Broj artikla: 130592

FESTO

Spoljašnji navoj sa unutrašnjim šestouglom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina  | Mini   |
| Nazivni prečnik                                     | 0,059 "  |
| Način zaptivanja na navojnom čepu                   | Zaptivni prsten                                  |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                      |
| Oblik   | Ravni oblik                                      |
| Veličina kontejnera                                 | 1  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip                                |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 1 MPa                                 |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 145 psi                              |
| Maritime classification                             | see certificate                                  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                             |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura okoline                                 | 0 ... 60 °C                                      |
| Nazivni moment pritezanja                           | 0,354 ft-lbf                                     |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja            | ± 55 %   |
| Težina proizvoda                                    | 0,078 oz   |
| Vrsta pričvršćenja                                  | Internal hexagon A/F 1.5                         |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj M3                              |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/32"              |
| Ambient temperature Fahrenheit                      | 32 ... 140 °F                                    |
| Boja obruča   | sivo   |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost                                 |
| Material housing                                    | visokolegirani čelik, nerđajući                  |
| Material release ring                               | POM  |
| Material of tubing seal                             | NBR  |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući                  |