


# T utični spoj CRQST-10

Broj artikla: 130671

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni prečnik                                     | 6,1 mm   |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno  |
| Oblik   | T oblik  |
| Veličina kontejnera                                 | 1  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 145 psi  |
| Napomena za pogonski pritisak                       | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C   |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 4 - Very high corrosion stress   |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Food-safe   | See Supplementary material information   |
| Temperatura okoline                                 | -15 ... 120 °C   |
| Težina proizvoda                                    | 59 g   |
| Broj izlaza   | 2  |
| Broj dovodnih kablova                               | 1  |
| Primenljivi vodovi                                  | PFAN   |
| Pneumatski priključak 1                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm  |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost  |
| Material housing                                    | visokolegirani čelik, nerđajući  |
| Material release ring                               | visokolegirani čelik, nerđajući  |
| Material of tubing seal                             | FPM  |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući  |
| Thrust ring material                                | visokolegirani čelik, nerđajući  |