

# Utični rukavac QSH-10-50

Broj dela: 130726

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina konstrukcije                            | Standard  |
| Nominalna širina                                 | 7.5 mm  |
| Ugradni položaj                                  | Proizvoljan   |
| Oblik  | ravni oblik   |
| Veličina posude                                  | 50  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Maritime klasiifikacija                          | vidi sertifikat   |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda u skladu sa izjavom proizvođača na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguć pogon sa podmazivanjem  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 1 - mala izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa za čiste sobe                              | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1  |
| Temperatura okruženja                            | -10 °C...80 °C  |
| Težina proizvoda                                 | 1.5 g   |
| Pneumatski priključak 1                          | Utični rukavac Ø 10 mm  |
| Pneumatski priključak: 2                         | Utični rukavac Ø 10 mm  |
| Boja otpuštajućeg prstena                        | plavo   |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen  |
| Materijal kućišta                                | PBT   |