

# Y - utični spoj QSY-12-10-20

Broj artikla: 130815

FESTO

sa redukcijom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	5,8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Y-shape
Veličina kontejnera	20
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak zavisan od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	30 g
Broj izlaza	2
Broj dovodnih kablova	1
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 12 mm
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući