

# Zaptivni prsten OK-M3

Broj artikla: 130849

FESTO

za zaptivanje (uvrtanje) navojnih čepova.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Zasnovano na normi                                  | ISO 16030  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 1 MPa                                     |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                     |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 145 psi                                  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 2 - Moderate corrosion stress                        |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B2-L                                       |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C  |
| Ručno pritezanje kod sobne temperature              | Da   |
| Nazivni moment pritezanja                           | 0,48 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja            | ± 55 %   |
| Težina proizvoda                                    | 0,1 g  |
| Pneumatski priključak                               | M3   |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost                                     |
| Material stops                                      | visokolegirani čelik, nerđajući                      |
| Material seals                                      | NBR  |