


# Cartridge QSPLK18-5/32-U

Broj artikla: 132175

FESTO

sa utičnim priključkom, L-oblik.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Nazivni prečnik	2,3 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	3,2 g
Pneumatski priključak 1	QSP...18
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 5/32"
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA ojačan
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući