


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D32-55A-S1

Broj dela: 1322180

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|--------------------|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi obrtni moment | 6.5 Nm |
| Težina proizvoda | 260 g |
| Kod interfejsa aktuatora | D32A D32B |
| Kod interfejsa motora In | 55A |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |