


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D60-87A-S1

Broj dela: 1322188

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	890 g
Kod interfejsa aktuatora	D60A D60B
Kod interfejsa motora In	87A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen