


# Elektromagnetni kalem MSFW-230-50/60-DS

Broj artikla: 13266

FESTO

sa standardnom utičnicom prema DIN EN 175301.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vreme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (Ø)	0,7
Parametri kalema	230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 9 VA, snaga držanja 7 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 5 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Maks. pritezni moment, utičnica	0,4 Nm
Težina proizvoda	55 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material solenoid coil	Duroplast Bakar Čelik
Material winding	Bakar