



# Stezni modul EV-20/120-5

Broj artikla: 13292

FESTO

Sa funkcijom reseta



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost  |
|--------------------------------|---|
| Hod                            | 5 mm  |
| Pritezna ploča                 | 20x120  |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno                                       |
| Način funkcionisanja           | jednosmerni                                       |
| Pogonski pritisak              | 2 ... 6 bar                                       |
| Pogonski medijum               | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| RSBP classification to CD-0033 | F5  |
| Temperatura okoline            | -20 ... 40 °C                                     |
| Težina proizvoda               | 190 g   |
| Vrsta pričvršćenja             | sa prolaznim otvorom                              |
| Pneumatski priključak          | M5  |
| Material housing               | Aluminijumski odlivak                             |
| Material membrane              | TPE-U(PU)   |