

L utični priključak NPQP-LQ-R18-Q4-FD-P10

Broj artikla: 133061

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 2 mm |
| Oblik | L-shape, additional push-in connector, lengthwise |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 6 g |
| Vrsta pričvršćenja | External hex A/F 10 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |