

T- utični priključak NPQP-T-R12-Q12-FD

Broj dela: 133080

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	6.9 mm
Oblik	T-oblik
Veličina posude	1
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	28 g
Vrsta pričvršćenja	Spoljašnji imbus SW22
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R1/2
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PP
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući