


Utični konektor NPQP-D-Q10-Q8-FD

Broj artikla: 133169

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 6,5 mm |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak zavisn od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 12 g |
| Pneumatski priključak 1 | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |