


# Otpor kočenja CACR-KL2-33-W2400

Broj artikla: 1336619

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	600
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija vertikalno
Pulse energy, braking resistor at 380 V	21.600 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	21.600 Ws
Snaga kod 35% ED i 20°C	3.600 W
Nazivna snaga, otpor kočenja	1.440 W
Rated output, braking resistor at 380 V	1.440 W
Rated output, braking resistor at 780 V	1.440 W
Veličina otpora	33 Ohm
Dozvola	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	8.000 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS komfornost