

Stezni rukavac EAMH-50-5-C13.6-P

Broj artikla: 1354092

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	0,39 kgmm ²
Težina proizvoda	20 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost