

# Stezni rukavac EAMH-110-19-C34-P

Broj dela: 1354106

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	110
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	33.3 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	230 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen