

# Stezni rukavac EAMH-145-25-C34-P

Broj artikla: 1354110

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	32,1 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	217 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost