

# Spojnica EAMD-32-32-14-16X20

Broj dela: 1377840

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	14 mm
Prihvatni prečnik 2	16 mm
Veličina konstrukcije	32
Nominalna dužina	32 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	12.5 Nm
Težina proizvoda	124 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen