

Spojnica EAMD-67-82-32-32X32-U

Broj dela: 1379270

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	32 mm
Prihvatni prečnik 2	32 mm
Veličina konstrukcije	67
Nominalna dužina	82 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4500 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	831 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	192 Nm
Težina proizvoda	1540 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen