



Ventil sa tasterom K/O-3-PK-3

Broj artikla: 13793

FESTO

Sa nasadnim priključkom za crevo NW3. Aktiviranje pomoću tastera.
Neaktiviran otvoren ili zatvoren - već prema odabiru funkcije priključaka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Nazivni prečnik	2,5 mm
Vrsta upravljanja	direktno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja za osnovni položaj zatvoren	24 N
Sila aktiviranja za osnovni položaj otvoren	17 N
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	Plastika