

Vakuum sisaljka VASB-8-M5-PUR-B

Broj dela: 1395637

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom | 3.3 mm |
| Nominalna širina | 2 mm |
| Prečnik usisivača | 8 mm |
| Zapremina usisivača | 0.163 cm ³ |
| Efikasni prečnik usisa | 7.1 mm |
| Priključni položaj | gore |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Oblik sisaljke | okrugla membranska brtva 1,5-struka |
| Radni pritisak | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Radni medij | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okruženja | -20 °C...60 °C |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku | 2.8 N |
| Težina proizvoda | 4 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumskog priključak |
| Vakuumski priključak | M5 |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Šoru | 60 +/- 5 |
| Materijal navojnog rukavca | Mesing |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom | PUR |