



# Vakuum hvataljka komplet VASB-15-1/8-PUR-B

Broj artikla: 1395671

★ Kernprogramm

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kompenzacije visine vakuum hvataljke	5,6 mm
Nazivni prečnik	3 mm
Prečnik vakuum hvataljke	15 mm
Zapremina vakuum hvataljke	0,83 cm <sup>3</sup>
Efektivni prečnik usisavanja	12,4 mm
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	8,5 N
Težina proizvoda	11 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G1/8
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Mesing
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	PUR