

# Nasadni priključak CRCN-1/8-PK-3

Broj artikla: 13969

FESTO

Otporno na koroziju, sa zaptivnim prstenom, za plastično crevo PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2,5 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Veličina kontejnera	10
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	7,52 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of threaded seal	PA ojačan TPE-U(PU)