


# Razdelni modul PMBL-90-HP3

Broj artikla: 1401366

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	90
Nazivni prečnik DN	36
Serijski broj	L
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul za grananje
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 50 bar
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.000 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje