


# Utičnica MSSD-E

Broj artikla: 14098

FESTO

za elektromagnetne kalemove i ventile, raspored priključaka za ventile  
JMEH, MEH i MOEH.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	8 g
Električni priključak 1	Ugaona utičnica, kvadratni oblik, 3-pin, Tip C
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 300 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	6 A
Navojni spoj kabla	Pg7
Prečnik kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	0,75 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3
Material housing	PA ojačan
Boja kućišta	crno
Material seals	NBR