


Vakuum hvataljka komplet VAS-125-3/8-SI-B

Broj artikla: 1415120

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Kompenzacije visine vakuum hvataljke | 6 mm |
| Nazivni prečnik | 7 mm |
| Prečnik vakuum hvataljke | 125 mm |
| Zapremina vakuum hvataljke | 79,1 cm ³ |
| Položaj priključka | gore |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik vakuum hvataljke | okrugli pljosnati |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0,07 MPa |
| Nazivni pogonski pritisak | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Pogonski medijum | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -40 ... 200 °C |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisku | 700 N |
| Težina proizvoda | 214 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | G3/8 |
| Boja | transparentno |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Aluminijumska legura za kovanje |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material suction cup | VMQ (silikon) |