

# Paralelni komplet EAMM-U-60-D40-67A-91-S1

Broj artikla: 1435249


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

[Suitable for electric drives.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2026. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	60
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,07 Nm
Prenosivi obrtni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1.190 g
Interface code, actuator	D40B
Interface code, motor in	67A
Materijal - napomena	RoHS komfornost