


# Priključna ploča PAML-CP-90-HP3-G114

Broj artikla: 1448978

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	90
Nazivni prečnik DN	36
Serijski broj	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 50 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	500 g
Pneumatski priključak 1	G1 1/4
Pneumatski priključak 2	G1 1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR
Material screws	Nerđajući čelik