


Spojnica EAMC-42-50-12-14

Broj artikla: 1455671

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|------------------------|
| Prečnik 1 prihvata | 12 mm |
| Prečnik 2 prihvata | 14 mm |
| Veličina | 42 |
| Nazivna dužina | 50 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina obrtanja | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Moment inercije | 34,8 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni moment | 17 Nm |
| Težina proizvoda | 142 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |