


Prirubnica motora EAMF-A-48C-60G/H

Broj dela: 1460111

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|-------------------------------|----------------|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 224 g |
| Kod interfejsa motora In | 60G 60H |
| Kod interfejsa kućišta spojke | 48C |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |