

# Komplet nabranog meha EADB-V2-63-S10-100

Broj artikla: 1488361

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost   |
|--------------------------------|--|
| Spoljašnji prečnik             | 93 mm  |
| Veličina                       | 63   |
| Područje hoda                  | 10 ... 100 mm                                    |
| Produženje klipnjače           | 43 mm  |
| Oblik                          | okruglo  |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno                                      |
| Konstruktivna struktura        | Komplet za meh<br>sa spojenom odzrakom           |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress                        |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L                                   |
| Otpornost na medijume          | Prahovi<br>Strugotina<br>Ulja<br>Mast<br>Benzini |
| Mehanička zaštita              | IP65<br>prema IEC 60529                          |
| Temperatura okoline            | -10 ... 80 °C                                    |
| Pokretna masa                  | 79 g   |
| Težina proizvoda               | 203 g  |
| Vrsta pričvršćenja             | podizno<br>sa navojnim zatikom                   |
| Pneumatski priključak          | G1/4   |
| Materijal - napomena           | RoHS komfornost                                  |
| Material adapter components    | Aluminijumska legura za kovanje<br>eloksirano    |
| Material seals                 | NBR  |
| Material bellows               | NBR  |
| Material threaded pin          | visokolegirani čelik, nerđajući                  |