



Beskontaktni prekidač SMEO-4U-K-LED 230

Broj artikla: 150011

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa Reed kontaktom i svetlećom diodom, bez kompleta za pričvršćenje.
Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	DIN EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Metod merenja	Reed magnetni
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	sa kontaktom, bipolarno bez funkcije LED-a
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključenja	≤ 2 ms
Vreme isključivanja	0,05 ms
Maks. frekvencija prekidača	500 Hz
Maks. izlazna struja AC	250 mA
Maks. izlazna struja DC	120 mA
Maks. uklopna snaga AC	10 VA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Pad napona	≤ 4,5 V
Otpornost na kratak spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Zaštita od zamene polova	ne
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pritezni moment	0,8 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	70 g
Material housing	PET TPE-O
Indikacija stanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3