

Beskontaktni prekidač SIEN-4B-PO-K-L

Broj artikla: 150366

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Odgovara standardu | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Nominalni uklopni razmak | 0,8 mm |
| Osiguran uklopni razmak | 0,64 mm |
| Faktori redukcije | Aluminijum = 0,4 Nerdajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mesing = 0,4 Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline | -25 ... 70 °C |
| Tačnost ponavljanja | 0,04 mm |
| Digitalni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Mirni kontakt |
| Maks. frekvencija prekidača | 3.000 Hz |
| Maks. frekvencija prekidača DC | 3.000 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Pad napona | 2 V |
| Otpornost na kratak spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Preostala talasnost | 10 % |
| Struja praznog hoda | ≤ 10 mA |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 3-žilno Kabl |
| Dužina kabla | 2,5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Veličina | 4 mm |
| Vrsta pričvršćenja | stegnuto |
| Način ugradnje | poravnano |
| Težina proizvoda | 48 g |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerdajući |
| Indikacija stanja | LED žuti |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |