


Beskontaktni prekidač SIEN-M5B-PO-K-L

Broj artikla: 150374

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Nominalni uklopni razmak	0,8 mm
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja kod konstantnih uslova	0,01 mm
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Mirni kontakt
Maks. frekvencija prekidača	5.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabl
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M5x0,5
Pritezni moment	1,5 Nm
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	33,6 g
Material housing	PA visokolegirani čelik, nerđajući
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
Čvrstoća na udarno naprezanje	1 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3