

Uložni cilindar EGZ-10-15

Broj artikla: 15038

FESTO

Sa prolaznim spoljašnjim navojem uzduž celog kućišta cilindra.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	15 mm
Prečnik klipa	10 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski pritisak	1,5 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	42 N
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem sa kontra maticom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Mesing Niklovano
Material piston rod	visokolegirani čelik