

Beskontaktni prekidač SIEN-M18B-NO-K-L

Broj artikla: 150420

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Odgovara standardu | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Nominalni uklopni razmak | 5 mm |
| Osiguran uklopni razmak | 4,05 mm |
| Faktori redukcije | Aluminijum = 0,4 Nerđajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mesing = 0,5 Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline | -25 ... 70 °C |
| Tačnost ponavljanja | 0,25 mm |
| Digitalni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | Mirni kontakt |
| Histerezis | ≤ 0,55 mm |
| Maks. frekvencija prekidača | 2.000 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Pad napona | 2 V |
| Otpornost na kratak spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Preostala talasnost | +/- 20 % |
| Struja praznog hoda | ≤ 10 mA |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 3-žilno Kabl |
| Dužina kabla | 2,5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Veličina | M18x1 |
| Vrsta pričvršćenja | sa kontra maticom |
| Prítezni moment | 20 Nm |
| Način ugradnje | poravnano |
| Težina proizvoda | 108 g |
| Material housing | Mesing PBTP Niklovano |
| Indikacija stanja | LED žuti |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Stepen zagađenja | 3 |