



Beskontaktni prekidač SME-1-S-LED-24-B

Broj artikla: 150851

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	Izrada bloka
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	Reed magnetni
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	sa kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključanja	≤ 0,5 ms
Maks. izlazna struja	1 A
Maks. uklopna snaga AC	27 VA
Maks. uklopna snaga DC	27 W
Otpornost na kratak spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	12 ... 27 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 27 V
Zaštita od zamene polova	ne
Electrical connection 1, connection type	Utikači
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	45 g
Boja kućišta	crno
Material housing	Epoksidna smola PET Čelik Čelik, pocinkovan Cink
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L