


# Profilna letva SLZS-40- -

Broj artikla: 150919

FESTO

Ukupna dužina profila odgovara hodu >230 mm.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	T-slot for proximity sensor
Maks. dužina profila	2.800 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Senzorska letva
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i vijkom
Material of profile	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material screws	visokolegirani čelik