


Prigušno-nepovratni ventil GRLA-M5-PK-4-B

Broj artikla: 151162

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	PK-4
Pneumatski priključak 2	M5
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	83 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	76 ... 88 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	128 ... 148 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni prečnik	2 mm
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	10 g
Material of threaded plug	Niklovano
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mesing
Material swivel fitting	Cink