

Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-M5-PK-3-B

Broj artikla: 151184



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Za prigušivanje dolaznog vazduha, sa zakretnim priključkom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija dolaznog vazduha
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	M5
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	83 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	72 ... 83 l/min
Pogonski pritisak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	120 ... 140 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni prečnik	2 mm
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	10 g
Material of threaded plug	Mesing Niklovano
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mesing
Material swivel fitting	Cink