

# Prigušno-nepovratni ventil GRLZ-1/4-PK-6-B

Broj artikla: 151197



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Za prigušivanje dolaznog vazduha, sa zakretnim priključkom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost  |
|--|---|
| Funkcija ventila   | Prigušno-nepovratna funkcija dolaznog vazduha               |
| Pneumatski priključak 1  | za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom |
| Pneumatski priključak 2  | Spoljašnji navoj G1/4                                       |
| Element podešavanja  | Vijak sa prorezom   |
| Vrsta pričvršćenja   | navojno   |
| Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja                                   | 540 l/min   |
| Normalni nazivni protok u povratnom smeru                                      | 410 ... 585 l/min   |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C   |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja                            | 0,3 ... 10 bar  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 840 l/min   |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 635 ... 910 l/min   |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]           |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)        |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medijuma   | -10 ... 60 °C   |
| Nazivni prečnik  | 6 mm  |
| Maks. pritezni moment  | 11 Nm   |
| Težina proizvoda   | 45 g  |
| Material of threaded plug  | Aluminijumska legura za kovanje                             |
| Materijal - napomena   | RoHS komformnost  |
| Material seals   | NBR   |
| Material adjusting screw   | Mesing  |
| Material swivel fitting  | Cink  |