

Kompenzator dužine VAL-1/4-20

Broj dela: 151211

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke | 20 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | Priključak vakuma gore |
| Radni pritisak | -0.95 bar...8 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 118 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa spoljašnjim navojem M26x1,5 |
| Pričvršćenje usisnika | G 1/4 |
| Vakuumski priključak | G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kućišta | Aluminijum |
| Materijal držača | Aluminijum POM visokolegirani čelik, nerđajući |