



Vakuumski usisni ventil ISV-M5

Broj artikla: 151217

FESTO

za ispravno postizanje vakuuma ako u jednoj grupi vakuum hvataljki jedna ili više njih nisu zauzete.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M5
Ejector pulse suitability	≤ 8 MPa
Prikladnost za impuls odbacivanja	8 bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	navojno
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Material filter	Sinter bronza
Material housing	visokolegirani čelik