


Senzor položaja SMEO-4U-S-LED-24 B

Broj dela: 151526

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Oblik | okrugli |
| Dozvola | RCM oznaka |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima |
| Princip merenja | magnetni Reed |
| Temperatura okruženja | -20 °C...60 °C |
| Preciznost ponavljanja | 0.2 mm |
| Uklopni izlaz | bipolarno sa kontaktima |
| Funkcija uklopnog elementa | Zatvarač |
| Vreme uključivanja | 0.5 ms |
| Vreme isključivanja | 0.03 ms |
| Maks. uključna frekvencija | 800 Hz |
| Maks. izlazna struja | 500 mA |
| Maks. uklopna snaga DC | 10 W |
| Induktivno zaštitno prebacivanje | prilagožen za MZ, MY, ME kalemове |
| Otpornost na kratki spoj | ne |
| Opseg radnog pritiska DC | 12 V...27 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Zaštita od zamene polova | ne |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Priključak |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 |
| Električni priključak 1, broj polova/žica | 3 |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Težina proizvoda | 6 g |
| Materijal kućišta | PET |
| Prikaz uklopnog stanja | LED žuti |
| Vrsta zaštite | IP67 |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |