


# L priključak LJK-1/8-I/I

Broj artikla: 151784

FESTO

Sa bočnim priključkom za vazduh za vakuum hvataljku, zakretan za 360 °



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	25 g
Pričvršćenje vakuum hvataljke	G 1/8
Vakuumski priključak	G1/8