

Priključak kolenasti LJK-1/4-I/I

Broj dela: 151785

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	-0.95 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	50 g
Pričvršćenje usisnika	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4