



Linearni pogon DGO-40- -PPV-A-B

Broj artikla: 15226

FESTO

za prepoznavanje pozicije, sa magnetnom spojnicom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	10 ... 4.000 mm
Prečnik klipa	40 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Princip pogona	zatvaranje uzdužnom silom (magnet)
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	1,3 ... 7 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	23 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	8 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	3.920 g
Pneumatski priključak	G1/4
Material cover	Aluminijum
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik