


# Linearni pogon DGO-5/8<sup>mm</sup> - -PPV-A-B

Broj dela: 15228

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	0,04 in...157 in
Prečnik klipa	5/8"
Prigušenje	pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Vođenje	Klizno vođenje
Princip zahvatanja	spojeno mehaničkim silama (magnet)
Radni pritisak	1.7 bar...7 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	14 mm
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B